



Accu-led-werklamp voor ware kleuren COLOUR MATCH, Type: MULTI-R



Bestelgegevens

Bestelnummer	081514 MULTI-R
GTIN	5708997356586
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

COLOUR MATCH. Speciale led met hoge CRI-waarde voor **perfecte kleurweergave** en extreem lange levensduur van de led. Perfect geschikt voor alle lak-, polijst-, reinigings- en voorbereidingswerkzaamheden. Ontworpen voor het gebruik in schilderswerkplaatsen. **Glazen lens verwisselbaar** en bestand tegen alle oplosmiddelsoorten, ook bij dagelijkse reiniging.

MULTIMATCH R. krachtige, draagbare accuwerklamp met continue CCT-SCANFUNCTIE.

Weergave aan achterkant

van accucapaciteit en resterende looptijd. Geïntegreerde voet geschikt voor directe montage aan Scangrip statief 081252 1,35-3.

Met continue CCT-SCANFUNCTIE. Als deze optie is ingeschakeld, scant de lamp automatisch het oppervlak van het object met het volledige kleurenspectrum. Vergrendelen is op elk moment mogelijk. Optimaal voor het detecteren van lakdefecten.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

inclusief laadkabel.

Technische beschrijving

CRI-waarde	95
Lichtstroom	120 - 1200 lm
Accutype	Lithium-ion
Totale lengte	165 mm
Aantal inbegrepen accu's	1
IP-klasse	IP 67
ATEX-zone	geen
Brandduur	1 - 10 h
Gewicht	820 g
Totale breedte	155 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Werklamp