

Garant**'4 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5xD, links, Ø DC: 14mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 268405 14 |
| GTIN | 4067263802235 |
| Artikelklasse | 21X |

Omschrijving

Uitvoering:

Cilinderschacht.

Toepassing:

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

Opmerking:

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.**
- **Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).**
- **Bij het boren over de nominale Ø blijft er restmateriaal staan.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Nominale Ø D | 14 mm |
| Totale lengte L | 110 mm |
| Schacht-Ø D _s | 16 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) |
| geschikte wisselplaat | ZCMX 07.. |
| Nuttige lengte L ₁ | 21 mm |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | ja |

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 40

269028 40