

Garant**'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 2,25×D, links, Ø DC: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268409 14
GTIN	4067263802259
Artikelklasse	21K

Omschrijving**Uitvoering:**Cilinderschacht **met kraag**.**Toepassing:**

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

Opmerking:

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.**
- **Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).**
- **Bij het boren over de nominale Ø blijft er restmateriaal staan.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	ZCMX 07..
Schachtlengte L _s	45 mm
Ø d ₂	20 mm
Nominale Ø D	14 mm
Afkoppellengte L _A	38,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Nuttige lengte L ₁	31,5 mm

Schacht-Ø D _s	16 mm
Serie	"4 in 1"
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 40	269028 40
---------------------------------	-----------