

Garant**ZCMX 070304, Soort: HBZ035**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268439 HBZ035
GTIN	4067263802600
Artikelklasse	21E

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middel korrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keus voor draai- en boortoepassingen.

Technische beschrijving

Snedecondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snikanten	2
Voeding f draaien	0,1 - 0,3 mm
Soort	HBZ035
Voeding f boren	0,03 - 0,12 mm
ISO-code wisselplaat	ZCMX 070304
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfreesen

Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 190 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	14 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien