

Garant**Universele fijnmeettafel met 3D GARANT-statiefarm, Tafel lengte x breedte: 400X250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	442500 400X250
GTIN	4067263803492
Artikelklasse	41C

Omschrijving**Uitvoering:**

Meetvlak diamantgelept inclusief keuringscertificaat. Massieve 3D-statiefarm met mechanische centrale klemming. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering. Universele meetklokopname.

Met fijninstelling, voor opspanschachten \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 inch en meetgereedschappen met zwaluwstaartgeleiding.

Groot, rubbergecoat handwiel (ca. 55 mm) op statiefarm voor gemakkelijk aantrekken en losdraaien van de centrale klemming.

Technische beschrijving

Draadaansluiting	M8
Gewicht	17,5 kg
Lengte statiefarm L ₁	133 mm
Actieradius 3D-statiefarm	290 mm
Lengte statiefarm L ₂	113 mm
Norm	DIN 876/1
Testrapport	Testrapport van de producent

Kalibratie	D1
Producttype	Meettafel

Dienstverlening

KalibratieMeettafel Maximale tafelmaat 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------