



Verwarmd gestikt jack, zwart, Uniseks-maat: S



Bestelgegevens

Bestelnummer	091236 S
GTIN	4058546403560
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

- **M12™ verwarmd jack met verwarmingselementen van carbonfiber en verwarmingszones in de borst, rug en schouder.**
- **Met een looptijd van tot wel 11 uur met een M12™ 12V REDLITHIUM™ acculading (3.0 Ah).**
- **Slim Design jack van licht en zeer resistent ripstoppolyester, kan ook als tussenlaag worden gedragen (binnen- en buitenmateriaal volledig van polyester).**
- **Aangenaam draagcomfort, ook onder rauwe, regenachtige of winderige weersomstandigheden.**
- **Dankzij de geoptimaliseerde pasvorm van de accuzak kan de M12™ accu aan de voor- of achterkant worden opgeborgen, voor extra draagcomfort.**
- **Meerdere verwarmingszones - 5 ingenaaide carbonfiber-verwarmingselementen verdelen de warmte over de belangrijkste plekken.**
- **Eenvoudige OneTouch-temperatuurinstelling - 3 verwarmingsniveaus: hoog, middel, laag.**
- **Geschikt voor wasmachines en drogers.**
- **Accucontroller inbegrepen bij levering.**
- **Nieuw capuchon-design.**
- **100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE® M12™ accu.**

Levering:

Accu en lader zijn niet bij de levering inbegrepen.

In een set met accupack, lader en hals- en monddoek verkrijgbaar onder nr. 091238.

Opmerking:

Voordat het jack wordt opgeborgen, moet dit afgekoeld zijn en moeten de accu en de accuhouder zijn verwijderd. De carbonfiber-verwarmingselementen mogen niet ingeklemd zijn. De accu mag niet met metalen voorwerpen worden opgeborgen (gevaar voor kortsluiting). De accu en de lader mogen niet open worden gebroken en moeten altijd droog worden opgeborgen.

Technische beschrijving

Materiaal voering	Polyester
Fabrikantnummer	M12 HPJBL2-0
Geslacht	Unisex
Materiaal	Polyester
Uniseks-maat	S
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	0
Accuspanning	12 V
Materiaalsamenstelling	100% Polyester
Kleur	zwart
Producttype	Koudebeschermingsjack