



Verwarmd doorgestikt vest, zwart, Uniseks-maat: S



Bestelgegevens

Bestelnummer	091237 S
GTIN	4058546403614
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

- **M12™ verwarmd jack met verwarmingselementen van carbonfiber en verwarmingszones in de borst, rug en schouder.**
- **Met een gebruiksduur van tot wel 11 uur met een M12™ 12V REDLITHIUM™ acculader (3.0 Ah).**
- **Slim Design jack van licht en zeer resistent ripstoppolyester, kan ook als tussenlaag worden gedragen (binnen- en buitenmateriaal volledig van polyester).**
- **Aangenaam draagcomfort, ook onder ruige, regenachtige of winderige weersomstandigheden.**
- **Dankzij de geoptimaliseerde pasvorm van de accuzak kan de M12™ accu aan de voor- of achterkant worden opgeborgen, voor extra draagcomfort.**
- **Meerdere verwarmingszones - 5 ingenaaide carbonfiber verwarmingselementen verdelen de warmte over de belangrijkste zones.**
- **Eenvoudige OneTouch-temperatuurstelling - 3 verwarmingsniveaus: hoog, middel, laag.**
- **Geschikt voor wasmachines en drogers.**
- **Accucontroller inbegrepen bij levering.**
- **Nieuw design capuchon.**
- **100% compatibel met de MILWAUKEE® M12™ accu.**

Levering:

Accu en lader zijn niet bij de levering inbegrepen.

Opmerking:

Voordat het jack wordt opgeborgen, moet dit afgekoeld zijn en moeten de accu en de accuhouder zijn verwijderd. De carbonfiber verwarmingselementen mogen niet ingeklemd zijn. De accu mag niet met metalen voorwerpen worden opgeborgen (gevaar voor kortsluiting). De accu en de lader mogen niet open worden gebroken en moeten altijd droog worden opgeborgen.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen accu's	0
Materiaal voering	Polyester
Accutype	Lithium-ion
Geslacht	Unisex
Uniseks-maat	S
Accuspanning	12 V
Materiaal	Polyester
Fabrikantnummer	M12 HPVBL2-0
Materiaalsamenstelling	100% Polyester
Kleur	zwart
Producttype	Bodywarmer