

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250002 25/12
GTIN	4067263121145
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm.

Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Plaatafmeting	12 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 8
Totale lengte L	100 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
ISO-code houder	DCLNR/L 2525H12
Functiebreedte L ₄	32 mm
Serie	Master Eco
Onderlegplaat	259031 49
Schachtgrootte	25 mm

Koplengte L ₁	30 mm
Klemstuk, schroef, O-ring	259036 22
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 49	259031 49
Schroef voor onderlegplaat Type 8	259027 8
Klemstukunit Type 22	259036 22