

Garant
GARANT Master eco klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250038 20/12
GTIN	4067263121176
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Plaatafmeting	12 mm
Functiebreedte L ₄	29,5 mm
Serie	Master Eco
Schroef voor onderlegplaat	259027 8
Koplengte L ₁	30 mm
Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Totale lengte L	125 mm
ISO-code houder	DCLNR/L 2020K12
Onderlegplaat	259031 49

Klemstuk, schroef, O-ring	259036 22
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 8	259027 8
Klemstukunit Type 22	259036 22
Onderlegplaat Type 49	259031 49