

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250003 20/12
GTIN	4067263121152
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259031 49
ISO-code houder	DCLNR/L 2020H12
Totale lengte L	100 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 8
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Schachtgrootte	20 mm
Plaatafmeting	12 mm
Koplengte L ₁	30 mm
Serie	Master Eco
Functiebreedte L ₄	25 mm

Klemstuk, schroef, O-ring	259036 22
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 8	259027 8
Klemstukunit Type 22	259036 22
Onderlegplaat Type 49	259031 49