

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250629 20/11
GTIN	4067263122142
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Totale lengte L	125 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Onderlegplaat	269007 1
Serie	Master Eco
ISO-code houder	DDJNR/L 2020K11
Plaatafmeting	11 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 3
Klemstuk, schroef, veer	259036 23
Koplengte L ₁	35 mm

Schachtgrootte	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 3	259027 3
Onderlegplaat Type 1	269007 1