

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250630 20/15
GTIN	4067263122180
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

ISO-code houder	DDJNR/L 2020H15
Serie	Master Eco
Schachtgrootte	20 mm
Plaatafmeting	15 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 24
Onderlegplaat	259031 50
Schroef voor onderlegplaat	259027 8
Totale lengte L	100 mm
Koplengte L ₁	40 mm

geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Functiebreedte L ₄	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder