

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250630 20/11
GTIN	4067263122173
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Functiebreedte L ₄	25 mm
Serie	Master Eco
Totale lengte L	95 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 23
Plaatafmeting	11 mm
Onderlegplaat	269007 1
Koplengte L ₁	35 mm
Schachtgrootte	20 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 3

ISO-code houder	DDJNR/L 2020X11
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder