

Garant
GARANT Master eco klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/15mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250629 20/15
GTIN	4067263122159
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	40 mm
Onderlegplaat	259031 50
Totale lengte L	125 mm
ISO-code houder	DDJNR/L 2020K15
Functiebreedte L ₄	25 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 8
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Plaatafmeting	15 mm
Schachtgrootte	20 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 24

Serie	Master Eco
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 8	259027 8
Onderlegplaat Type 50	259031 50