

**Garant**
**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260026 20/09
GTIN	4067263122388
Artikelklasse	21U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 311936 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Plaatafmeting	9 mm
ISO-code houder	SCLCR/L 2020X09
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Schachtgrootte	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 28
Totale lengte L	90 mm
Serie	Master Eco
Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm

Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder