

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251914 25/08
GTIN	4067263122340
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Schachtgrootte	25 mm
Totale lengte L	150 mm
Serie	Master Eco
Schroef voor onderlegplaat	259027 9
Koplengte L ₁	35 mm
Plaatafmeting	8 mm
Onderlegplaat	259033 6
Functiebreedte L ₄	32 mm
ISO-code houder	DWLNRL 2525M08
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..

Klemstuk, schroef, veer	259036 25
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder