

**Garant**
**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260026 16/09
GTIN	4067263122371
Artikelklasse	21U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 311936 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	9 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm
Totale lengte L	80 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	20 mm
Serie	Master Eco
ISO-code houder	SCLCR/L 1616F09
Wisselplaatschroevenset	269028 28
Schachtgrootte	16 mm
Norm	DIN ISO 5610

Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder