

**Garant**
**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/11mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 260290 25/11  |
| GTIN          | 4067263122432 |
| Artikelklasse | 21U           |

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 311936 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Serie                         | Master Eco       |
| ISO-code houder               | SDJCR/ L 2525H11 |
| Wisselplaatschroevenset       | 269023 3         |
| Schachtgrootte                | 25 mm            |
| Totale lengte L               | 100 mm           |
| Onderlegplaat                 | 269007 1         |
| geschikte wisselplaat         | DC.. 11T3..      |
| Functiebreedte L <sub>4</sub> | 32 mm            |
| Koplengte L <sub>1</sub>      | 30 mm            |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Plaatafmeting              | 11 mm               |
| Schroef voor onderlegplaat | 269013 7            |
| Norm                       | Fabrieksnorm        |
| Inzetsoort                 | rechts              |
| Inwendige koeling          | ja                  |
| Instelhoek $\kappa$        | 93 graden           |
| Toepassing                 | Langsdraaien buiten |
| Toepassing                 | Vlakdraaien         |
| Producttype                | Klemdraaihouder     |