

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260027 20/09 |
| GTIN | 4067263122401 |
| Artikelklasse | 21U |

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 311936 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Wisselplaatschroevenset | 269028 28 |
| Schachtgrootte | 20 mm |
| Functiebreedte L ₄ | 25 mm |
| geschikte wisselplaat | CC.. 09T3.. |
| Serie | Master Eco |
| ISO-code houder | SCLCR/L 2020X09 |
| Plaatafmeting | 9 mm |
| Totale lengte L | 90 mm |
| Koplengte L ₁ | 30 mm |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Norm | Fabrieksnorm |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | ja |
| Instelhoek κ | 95 graden |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Producttype | Klemdraaihouder |