


Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260291 16/11
GTIN	4067263122449
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 311936 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Schroef voor onderlegplaat	269013 6
ISO-code houder	SDJCR/L 1616F11
Koplengte L ₁	30 mm
Plaatafmeting	11 mm
Serie	Master Eco
Onderlegplaat	269007 1
Wisselplaatschroevenset	269023 3
Schachtgrootte	16 mm

Totale lengte L	80 mm
Functiebreedte L ₄	20 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder