


Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260027 16/09
GTIN	4067263122395
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 311936 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Totale lengte L	80 mm
Functiebreedte L ₄	20 mm
ISO-code houder	SCLCR/L 1616F09
Koplengte L ₁	30 mm
Plaatafmeting	9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 28
Schachtgrootte	16 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Serie	Master Eco
Norm	DIN ISO 5610

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder