

Garant
GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/11mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260290 16/11
GTIN	4067263122418
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 311936 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

ISO-code houder	SDJCR/L 1616F11
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Schachtgrootte	16 mm
Onderlegplaat	269007 1
Schroef voor onderlegplaat	269013 6
Functiebreedte L ₄	20 mm
Serie	Master Eco
Totale lengte L	80 mm

Wisselplaatschroevenset	269023 3
Koplengte L ₁	30 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder