


**Garant****GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260291 25/11
GTIN	4067263122463
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 311936 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Schachtgrootte	25 mm
Onderlegplaat	269007 1
ISO-code houder	SDJCR/ L 2525H11
Totale lengte L	100 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 7
Serie	Master Eco
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm

Wisselplaatschroevenset	269023 3
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder