

Garant
GARANT Master eco klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/11mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260292 25/11
GTIN	4067263122494
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 311936 resp. nr. 317900 bij schacht lengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Schroef voor onderlegplaat	269013 7
Plaatafmeting	11 mm
Schachtgrootte	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269023 3
Totale lengte L	150 mm
Onderlegplaat	269007 1
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Serie	Master Eco
ISO-code houder	SDJCR/L 2525M11
Functiebreedte L ₄	32 mm

Koplengte L ₁	30 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder