

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260292 20/11
GTIN	4067263122487
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 311936 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	25 mm
Totale lengte L	125 mm
Serie	Master Eco
Schroef voor onderlegplaat	269013 7
ISO-code houder	SDJCR/L 2020K11
Onderlegplaat	269007 1
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Koplengte L ₁	30 mm
Wisselplaatschroevenset	269023 3
Schachtgrootte	20 mm

Plaatafmeting	11 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder