

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 261122 25/16 |
| GTIN | 4067263122555 |
| Artikelklasse | 21U |

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Plaatafmeting | 16 mm |
| Koplengte L ₁ | 40 mm |
| Schachtgrootte | 25 mm |
| Functiebreedte L ₄ | 32 mm |
| Onderlegplaat | 259033 5 |
| Serie | Master Eco |
| Wisselplaatschroevenset | 269023 3 |
| ISO-code houder | SVJBR/L 2525X16 |
| geschikte wisselplaat | VB.. 1604.. |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Totale lengte L | 110 mm |
| Schroef voor onderlegplaat | 269013 7 |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | ja |
| Instelhoek κ | 93 graden |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Producttype | Klemdraaihouder |