

Garant**GARANT Master Eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261136 25/16
GTIN	4067263122623
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopnames nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	40 mm
Wisselplaatschroevenset	269023 3
Functiebreedte L ₄	32 mm
ISO-code houder	SVJCR/L 2525X16
Schroef voor onderlegplaat	269013 7
Schachtgrootte	25 mm
Plaatafmeting	16 mm
Onderlegplaat	259033 5
Serie	Master Eco
Totale lengte L	110 mm

geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder