

Garant**GARANT Master Eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261136 20/11
GTIN	4067263122609
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopnames nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Serie	Master Eco
Totale lengte L	95 mm
Wisselplaatschroevenset	269023 1
Schachtgrootte	20 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	SVJCR/L 2020X11
Koplengte L ₁	35 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Norm	Fabrieksnorm

Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder