

**Garant****GARANT Master eco klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260293 20/11
GTIN	4067263122517
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 311936 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	125 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 7
Onderlegplaat	269007 1
Plaatafmeting	11 mm
Serie	Master Eco
ISO-code houder	SDJCR/L 2020K11
Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Wisselplaatschroevenset	269023 3
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm

Schachtgrootte	20 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder