

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261137 25/16
GTIN	4067263122661
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master Eco-systeemopnames nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	32 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 7
Totale lengte L	110 mm
ISO-code houder	SVJCR/L 2525X16
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Wisselplaatschroevenset	269023 3
Koplengte L ₁	40 mm
Onderlegplaat	259033 5
Plaatafmeting	16 mm
Serie	Master Eco

Schachtgrootte	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder