

**Garant****GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261137 16/11
GTIN	4067263122630
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopnames nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	85 mm
Schachtgrootte	16 mm
Serie	Master Eco
ISO-code houder	SVJCR/L 1616X11
Functiebreedte L <sub>4</sub>	20 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	35 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269023 1
Norm	Fabrieksnorm

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder