

Garant**Elektronische moment-/ draaihoeksleutel HCT, Maximaal draaimoment: 850Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	655010 850
GTIN	4067263290506
Artikelklasse	61D

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Display:** Groot, contrastrijk oplichtend, 2,8 inch TFT-display met stabiele gezichtshoek en dubbele schaalverdeling. Met batterij- en geheugenweergave. Draaimoment- en draaihoek zijn gelijktijdig zichtbaar.
- **Weergave:** Peak (hoogste waarde) en Track (meelopend).
- **Modi:** draaimoment weergevend; draaimoment ontkoppelend; draaihoek ontkoppelend; draaimoment ontkoppelend met draaihoekbewaking; draaihoek ontkoppelend met draaimomentbewaking. Er kunnen maximaal 100 afzonderlijke schroefsituaties worden geprogrammeerd. Terugkerende schroefsituaties kunnen in een procedureschema (max. 10 procedureschema's met max. 10 schroefsituaties) worden samengevat. Schroefsituaties en procedureschema's kunnen zowel direct op de sleutel als comfortabel via app worden geprogrammeerd.
- **Mogelijke draadloze toepassingen:** HCT Windows-APP en de HCT Mobile-app. De tester heeft een bi-directionele interface, maar kan wel zelfstandig (zonder app) worden bediend.
- **Apps:** voor het vrijschakelen van de HCT Windows-app zijn de Bluetooth-dongle 498999 STICK (licentie) en de Windows-app-software (<http://ho7.eu./win-app-hct>) vereist. De HCT Mobile-app is gratis verkrijgbaar voor iOS en Android.
- **Geheugenruimte:** 1000 meetwaarden met tijdstempel (incl. datum en tijd). Het opslaan op de sleutel kan handmatig worden gedeactiveerd, wanneer via HID verbinding is gemaakt met het eindapparaat.
- **Gegevensuitgang:** mogelijk via Bluetooth of USB-C. Via Bluetooth: Via de apps als .csv-bestand of direct op de momentsleutel via HID-aansluiting voor een eenvoudige en comfortabele digitale documentatie. Via USB-C-aansluiting: de gegevens kunnen als .csv-bestand worden geëxporteerd.

- **Radiogoedkeuring:** De momentsleutels met Bluetooth-interface hebben een geldige radiogoedkeuring in alle EU-landen, in Zwitserland, Noorwegen, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de VS en Mexico.
- **Wachtwoordbeveiliging:** mogelijk als bescherming tegen onbevoegde toegang in het menu (masterwachtwoord) en voor de beveiliging van schroefsituaties en procedureschema's. Bovendien kan worden ingesteld dat verder werken met niet-correcte schroefaanhalen alleen mogelijk is na invoer van het wachtwoord.
- **Waarschuwingssignalen** zijn haptisch (trilling), optisch (kleurverandering op het display, vanuit elke positie goed zichtbare 360° led-ring met 'verkeerslichtfunctie') en akoestisch (zoemer). Het voorwaarschuwingstijdstip kan individueel worden ingesteld. Haptische en akoestische waarschuwingssignalen kunnen naar wens worden gedeactiveerd.
- **Eenvoudige steekmaatvoer:** voor gereedschappen met gewijzigde steekmaat hoeft slechts de nieuwe waarde te worden ingevoerd. Het tijdrovende omrekenen via formules vervalt.
- **Veiligheidsklasse IP40.**
- **2-componentengreep** van de moment-/draaihoeksleutel zorgt voor een bijzondere ergonomie en een grote krachtoverbrenging.
- **Bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.**
- **Talen:** Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Frans.
- **Fabrieksinstelling:** resetten naar fabrieksinstelling mogelijk.
- **Tijd en datum op de sleutel** worden automatisch bijgewerkt zodra met de app is verbonden.
- **Weergave van de softwareversie met serienummer, belastingsteller en kalibratiedatum.**
- **Kalibratieherinnering:** volgens belastingsaantal.

Maateenheid: Nm, lbfft, lbfin. met vast ingebouwde omschakelbare ratel.

Voordeel:

Werk de applicatie-firmware en de Bluetooth-firmware van uw HCT-momentsleutels bij om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen! Applicatie-firmware vanaf 3.37, Bluetooth-firmware vanaf 0.95.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools

Voordelen van de draadloze overdracht met Bluetooth:

- **Eenvoudige gegevensoverdracht:** met een druk op de knop wordt het meetresultaat direct naar uw pc-applicatie (bijv. Excel of Word) of naar uw smartphone overgedragen - geen dongle nodig.
- **Bewegingsvrijheid:** geen storende datakabels.
- **Plaatselijke onafhankelijkheid:** metingen kunnen direct op de machine worden uitgevoerd en draadloos in uw applicatie worden doorgegeven.
- **Betrouwbare gegevensoverdracht:** geen aflees- of overdrachtsfouten - integratie van meerdere meetapparaten mogelijk.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

Draaimoment: rechtsom $\pm 2\%$, linksom $\pm 3\%$.

Draaihoek: $\pm 1^\circ$ voor het meetbereik tot 100° , $\pm 1\%$ voor het meetbereik vanaf 100° .

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

- L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
 l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
 L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
 l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap
 L = totale lengte van het gereedschap
 T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
 T_2 = voorgeschreven draaimoment

Levering:

USB-C-gegevenskabel, omschakelbare ratel met uitwerper (gr. 12 – 340: opzetratel, gr. 500 en 850: vast ingebouwde ratel), 1 gangbare Li-ion-accu type 18650 3,6V/3400 mAh (direct in het gereedschap oplaadbaar via USB-C-stekker). Inclusief stevige kunststof koffer.

Opmerking:

Bijbehorende extra accu's verkrijgbaar onder nr. 081574 gr. 3500. Lader voor 4 accu's optioneel verkrijgbaar onder: 081590 gr. 4ULTRA. Een opname voor een houder of ophanging van de momentsleutel is verkrijgbaar onder nr. 655039 gr. 1.

Technische beschrijving

Meettechniek	elektronisch
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HCT Windows App
Instelling van de activeringswaarde	digitaal, verstelbaar
Accutype	Lithium-ion
Resolutie	0,1 Nm
Kalibratie	O3
Kalibratie	O5
Displaydiagonaal	2,8 inch
Gegevens rapporteerbaar	ja
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstukken
Totale lengte L	1226 mm
Draaimomentbereik	170 - 850 Nm
Feedback	weergevend
Meetnauwkeurigheid draaihoek	± 1 graden

Draaimomentbereik	1505 - 7523 lbf·in
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Serie	HCT
Aantal inbegrepen accu's	1
Hoekresolutie	0,1 graden
maximaal draaimoment	850 Nm
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Accucapaciteit	3,4 Ah
Aansluiting	USB-interface
Aansluiting	Bluetooth-interface
Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht	4200 g
Draaimomentbereik	125 - 627 lbf·ft
Norm	DIN EN ISO 6789
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Meetnauwkeurigheid draaihoek	±1 %
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [L ₃]	1141 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Weergave	Digitaal
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	lbf·ft
Aflezingsomschakelbaar	lbf·in
Activeringsprincipe	Vibratiemotor
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±2 %
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %

Nominale spanning	3,6 V
Meetmethode	Draaimoment
Meetmethode	Draaihoek
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken Maximaal draaimoment 1000/2 Nm	020030 1000/2
DAkKS-kalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken maximaal draaimoment 1000/2 Nm	020040 1000/2

Accessoires

Reservedelen-assortiment voor ratels Aandrijfvierkant 3/4 inch	655556 3/4
---	------------