


Garant**CNMG 09T308, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250052 HB7130-2
GTIN	4067263121374
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 09T308 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snededcondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Coating	gecoat
Aantal wisselingen/snij kanten	4

ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Spaanbreker	VS
Soort	HB7130-2
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien