


Garant**CNMG 120416, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250328 HB7130-2
GTIN	4067263290612
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120416 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7130-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	VG
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,

Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Hoekradius	1,6 mm
Hoofdtoepassing	M
Coating	gecoat
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien