


Garant**CNMG 160608, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250334 HB7130-2
GTIN	4067263290629
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 160608 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VG
Aantal wisselingen/snij kanten	4
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Soort	HB7130-2
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm

Snijmateriaal	HM
Hoekradius	1,2 mm
Hoofdtoepassing	M
Coating	gecoat
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien