


**Garant****CNMG 160616, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250338 HB7130-2
GTIN	4067263290643
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 160616 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoekradius	1,6 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Voeding $f$	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 6 mm

ISO-code wisselplaat	CNMG 160616
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VG
Coating	gecoat
Snedecndities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien