

Garant**KNUX 160405L, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251032 HB7130-2
GTIN	4067263342038
Artikelklasse	21G

Omschrijving

KNUX 160405L HB7130-2 Soort: HB7130-2

Spaanbreker: VM

Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm

Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mmVoeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Coating	gecoat
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Spaanbreker	VM
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	continu
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Soort	HB7130-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	1 mm
ISO-code wisselplaat	KNUX 160405L
Producttype	Wisselplaat voor het draaien