

Garant**KNUX 160405R, Soort: HB7130-2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251030 HB7130-2
GTIN	4067263330202
Artikelklasse	21G

Omschrijving

KNUX 160405R HB7130-2 Soort: HB7130-2

Spaanbreker: VM

Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm

Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mmVoeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min**Technische beschrijving**

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snedecondities	continu
Hoofdtoepassing	M
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	VM
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2

Soort	HB7130-2
Hoekradius	1 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	KNUX 160405R
Producttype	Wisselplaat voor het draaien