


**Garant****WNMG 080404, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252068 HB7130-2
GTIN	4067263290889
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WNMG 080404 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VM
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min

Snedeccondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Hoekradius	0,4 mm
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien