

Garant**WNMG 060408, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 251954 HB7130-2 |
| GTIN | 4067263290858 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

WNMG 060408 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Coating | gecoat |
| Snijmateriaal | HM |
| Snedeccondities | licht onderbroken |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Spaanbreker | VS |
| Voeding f | 0,1 - 0,4 mm/omw, |
| Aantal wisselingen/snijanten | 6 |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Soort | HB7130-2 |
| Hoofdtoepassing | M |
| Snijdiepte a_p | 0,3 - 2 mm |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 80 - 270 m/min |
| ISO-code wisselplaat | WNMG 060408 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |