

Garant**RC.X 1204, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260650 HB7130-2
GTIN	4067263290957
Artikelklasse	21G

Omschrijving

RC.X 1204 HB7130-2 Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	VM
Tolerantie	M
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	RCMX 1003
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snijanten	4
Soort	HB7130-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien