

**Garant**
**TCMT 16T308, Soort: HB7130-2**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260958 HB7130-2
GTIN	4067263291008
Artikelklasse	21G

**Omschrijving**

TCMT 16T308 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
 Spaanbreker: VS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB7130-2
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,

Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien