


Garant**CNMG 09T308, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250052 HB7140-2
GTIN	4067263290575
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 09T308 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	VS
Snijmateriaal	HM

Soort	HB7140-2
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Coating	gecoat
Snedecndities	sterk onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien