


Garant**CNMG 120404, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250058 HB7140-2
GTIN	4067263290582
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120404 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snij kanten	4
Soort	HB7140-2
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Spaanbreker	VS
Hoekradius	0,4 mm

Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Snedecondities	sterk onderbroken
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien