


**Garant****CNMG 120412, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250160 HB7140-2
GTIN	4067263314936
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 120412 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

## Technische beschrijving

Coating	gecoat
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	sterk onderbroken

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Tolerantie	M
Spaanbreker	VM
Soort	HB7140-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien