


**Garant**
**CNMG 120408, Soort: HB7140-2**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	250060 HB7140-2
GTIN	4067263290599
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

CNMG 120408 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
 Spaanbreker: VS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

### Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Snedecondities	sterk onderbroken
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Hoofdtoepassing	M
Voeding $f$	0,15 - 0,5 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408

Spaanbreker	VS
Soort	HB7140-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	gecoat
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien