


**Garant****CNMG 120404, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250156 HB7140-2
GTIN	4067263314912
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 120404 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijcanten	4
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Tolerantie	M

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Snedeccondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Hoekradius	1,2 mm
Soort	HB7140-2
Coating	gecoat
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien