

**Garant****CNMG 09T308, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250152 HB7140-2
GTIN	4067263314905
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 09T308 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7140-2
Spaanbreker	VM
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Coating	gecoat
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Hoofdtoepassing	M
Tolerantie	M
Snedecndities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien