

Garant**CNMG 120408, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250158 HB7140-2
GTIN	4067263314929
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedecondities	sterk onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	gecoat
Soort	HB7140-2
Hoofdtoepassing	M
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM

Spaanbreker	VM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien