

Garant**CNMG 120408, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250322 HB7140-2
GTIN	4067263314974
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120408 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 170 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VG
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	4
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 170 m/min

Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Hoekradius	0,8 mm
Coating	gecoat
Snedecondities	sterk onderbroken
Soort	HB7140-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien